

# DR. BECHER *@home*

## Schnell Entkalker

### Anwendungsgebiet:

- Kaffemaschinen
- Vollautomaten
- Heißwassergeräte
- Armaturen und Oberflächen
- Thermosflaschen
- Bügeleisen
- Vasen



### Produkteigenschaften:

Dr. Becher @home Schnell Entkalker ist sofort einsatzbereit und materialschonend.

Kalk wird schnell und mühelos gelöst

Der spezielle Kalkdetektor zeigt durch pinke Verfärbung der Lösung an, ob noch weiter entkalkt werden muss.

### Anwendung:

25-50ml auf 500ml Wasser dosieren und Entkalkungsprogramm gemäß Herstelleranleitung durchführen. Mit klarem Wasser ausspülen/durchlaufen lassen. Eine pinke Verfärbung zeigt unzureichende Entkalkung. Vorgang wiederholen.

Für die Anwendung auf Armaturen und Oberflächen, den Entkalker auf ein Tuch auftragen und direkt die verkalkten Oberflächen reinigen. Anschließend mit reichlich klarem Wasser abspülen.

### Hinweis:

Für die Entkalkung stark verkrusteter Geräte, höher konzentriert anwenden. Nicht auf Marmor, säureempfindlichen Oberflächen und Emaille anwenden. Im Zweifel Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen, abspülen und trocken bewerten.

Vor Frost schützen. Falls Bodensatz vorhanden, aufschütteln und wie gewohnt verwenden.

### Artikel:

	Inhalt	500 ml
	EAN VKE	4000602009667
	Artikelnr.	1966000
	Gewicht VKE	0,590 kg
	Palette VKE	600

### Verpackung:

	Inhalt	6
	EAN VSE	4000602099668
	Lagen / Palette	5
	Gewicht VSE	3,54kg
	Palette VSE	100